


No: 20132-110

Applicatore APC 240 SC



Dimensioni e peso

| | |
|------------|----------|
| Dimensioni | Ø 2,3 mm |
| Lunghezza | 240 mm |

Funzioni di base

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Flessibilità | rigido |
| Forme di scarico | S = Side Fire Spot Beam |
| Forma / Caratteristica | S |

Pulizia e disinfezione

| | |
|------------------------------|------------|
| Lavaggio in lavastrumenti | max 95 °C |
| Sterilizzazione in autoclave | max 138 °C |

Norme

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Classificazione secondo 93/42 CEE | IIb |
| Classe di protezione sec. EN 60 601-1 | |
| Conforme a norme EN 60 601-1 | |

Ulteriori informazioni sul prodotto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Unità per confezione | 1 pezzo/pezzi |
| Capacità elettrica massima | 4.3 kVp |