

No: 21195-230

BiClamp[®] 110



Dimensioni e peso

Diametro stelo	5 mm
Lunghezza	110 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	curvo
Connessione	{MF-2-Stecker}

Superficie

Branche	liscia
Rivestimento	con rivestimento antiaderente

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.25 kVp